

Garant
Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 16
GTIN	4045197469915
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	28 mm
Ø Tagliente D_c	16 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	28,3 mm
Sede filettata M	M10
Insero adatto	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sporgenza totale L_1	18 mm
Ø Inserimento minimo D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804