

Garant
Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 6

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 216550 6 |
| GTIN | 4045197685513 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione
Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Vite inserto | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Inserto adatto | 260982 HB725-1 |
| Ø Smussatura massima D_{max} | 21 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 35 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 90 mm |
| Ø Codolo D_s h6 | 20 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Ø D | 6,2 mm |
| Esecuzione del codolo | codolo Weldon |
| Angolo di smussatura a spinta | 90 grado |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Vite di serraggio Modello 1 | 219795 1 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |