



Supporti per saldare a magnete permanente, Ferrite



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085966
GTIN	2050000965388
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici laterali e i prismi sono magnetici. Le **superfici prismatiche sono adatte per pezzi tondi**. Termostabile fino a massimo 200 °C.

Uso:

Per un supporto rigido ad alta tenuta su componenti tondi (\varnothing tubo fino a 76 mm) in diverse angolazioni.

Descrizione tecnica

Spessore	43 mm
Forza di tenuta nominale massimo	680 N
\varnothing Massimo tubo	76 mm
Termostabilità massima	200 °C
Peso	1,65 kg
Lunghezza	184 mm
Altezza	45 mm
Angolo preimpostato	45 grado

Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Supporto per saldare a magnete