

**Garant**
**VDGT 11T210 FN, HU7810, Modello: ALU**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato a grana finissima, superficie del formatruciolo lucidata – massima riduzione della tendenza all'incollaggio.

### Nota:

$a_{p\ max.} = 3\ mm$  per sgrossatura con  $a_e = 1 \times D$ .

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Modello	Alluminio
Avanzamento $f_z$	0,17 mm
Codice ISO Inserto	VDGT 11T210 FN
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	500 m/min	N
CuZn	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		