



Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNF: 10-32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

HOLEX Clever Tap:

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	4,83 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	14,49 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Passo della filettatura	0,794 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Misura del filetto	10-32 UNF
Ø Preforo	4,1 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Tipo di filettatura	UNF

Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	4,9 mm
Filetti per pollice	32
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		