

Garant**Alesatore in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Titan HPC Foro passante, TiAlN, Ø Nominale DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	164410 20
GTIN	4062406698355
Classe articolo	10P

Descrizione**Esecuzione:**

Alesatori HPC speciali di ultimissima generazione per la **lavorazione del titanio**, con geometria del tagliente migliorata e innovativo substrato in metallo duro. Tagliente extra corto per elevati valori di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all'uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente.

Esecuzione per macchine a CN con Ø codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per **mandrini idraulici** oppure ad **altissima precisione**. Massima precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi grazie al passo asimmetrico dei taglienti e alla speciale struttura della larghezza dello smusso.

Visualizzazione delle tolleranze:

Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Esecuzione speciale per fori passanti.

Nota:

Tempo di consegna: 4 settimane.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in titanio > 850 N/mm ²	0,6 mm/gir,
Ø Codolo D _s	20 mm
Sporgenza totale L ₁	100 mm
Numero taglienti Z	6
Ø Campo	19,201 - 20,2 mm

Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza taglienti L _c	15 mm
Serie	Master Titan
Tolleranza del Ø del foro	configurabile
Ø Nominale D _c	20 mm
Sovrametallo di alesatura nel Ø	0,2 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura	HPC
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Utensile per alesatura con taglienti monoblocco

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea		
a umido max.	idonea		