

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 5/8-11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Classe articolo	12H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.****Descrizione tecnica**

Ø Preforo	13,5 mm
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Tipo di filettatura	UNC
Passo della filettatura	2,309 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	15,88 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Misura del filetto	5/8-11 UNC
Materiale da taglio	HSS E

Ø Codolo D _s	12 mm
Filetti per pollice	11
Profondità filettatura	47,64 mm
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		