

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 250****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313405 250    |
| GTIN            | 4062406699185 |
| Classe articolo | 32R           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice x90°

**Scanalatura e dentatura** fresate di precisione, **esecuzione non brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhms e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Larghezza B       | 45 mm  |
| Distanza fori a   | 15 mm  |
| Altezza H         | 54 mm  |
| Lunghezza L       | 95 mm  |
| Per tipo mandrino | 250 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anche per mandrini di tipo | 315 mm  |
| Per filettatura DIN 912    | M16   |
| Distanza fori b            | 25 mm   |
| Larghezza cava D           | 21 mm   |
| Tipo di prodotto           | Ganasce per mandrini<br>autocentranti a forte serraggio |