



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 254



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313725 254
GTIN	4067263152316
Classe articolo	32R

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
- Morsetti in alluminio, su richiesta.

Descrizione tecnica

Distanza fori a	30 mm
Larghezza cava D	16 mm
Distanza fori b	30 mm
Per tipo mandrino	254 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Larghezza B	50 mm

Altezza H	45 mm
Lunghezza L	110 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio