


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313725 315
GTIN	4067263152330
Classe articolo	32R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalature e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Distanza fori b	30 mm
Larghezza cava D	18 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Lunghezza L	130 mm
Distanza fori a	40 mm
Per filettatura DIN 912	M14

Larghezza B	50 mm
Altezza H	50 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio