


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315/21****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Classe articolo	32R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalature e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
- Morsetti in alluminio, su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza H	58 mm
Larghezza B	50 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Distanza fori a	39 mm
Larghezza cava D	21 mm
Distanza fori b	30 mm

Per filettatura DIN 912	M16
Lunghezza L	130 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio