

Garant
Fresa cilindrica frontale per semifinitura NF, TiN, Ø × Larghezza js16: 50X36 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Classe articolo	11U

Descrizione
Esecuzione:
Profilo con spoglia rettificata.
Frese per semifinitura con scanalatura piatta.

Nota:
 f_z per $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing foro H7: 22 mm

Numero denti Z: 6

 Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm²: 0,07 mm

Descrizione tecnica

Numero denti Z	6
\varnothing tagliente D_c	50 mm
\varnothing foro H7	22 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto

Altezza complessiva	36 mm
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Profilo fresa	NF
Tolleranza Ø nominale	js16
Attacco fresa cilindrica frontale	con tassello adattatore
Angolo dell'elica	27 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Passaggio interno per LR	no
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Fresa cilindrica