

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 14X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132845 14X1
GTIN	4067263161707
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1 mm
Profondità filettatura	42 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	14 mm
Misura del filetto	M14×1
Norma	DIN 374
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Tipo di filettatura	MF
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3

Ø Preforo	13 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		