



Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 16X1,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132845 16X1,5
GTIN	4067263161745
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:**Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	48 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	MF
Passo della filettatura	1,5 mm
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Misura del filetto	M16×1,5
Ø Preforo	14,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	16 mm

Ø Codolo D _s	12 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Norma	DIN 374
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		