

Garant
Frese a disco HSS-Co5, non rivestito, $\varnothing \times$ Larghezza $\pm 0,1 \times k11$: 100X14 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	185005 100X14
GTIN	4045197546722
Classe articolo	11U

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a disco simile a DIN 885-A.

Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso \varnothing e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.

Le frese doppie sono particolarmente convenienti, perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

- **Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.**
- **Anelli riduttori per alberi portafresa vedi Gruppo 30.**

Il \varnothing esterno delle frese ha una tolleranza di $\pm 0,1$ mm. Se si desidera una maggiore precisione di lavoro con frese combinate, si dovrà eseguire la rettifica a frese accoppiate.

Scanalature piene: f_z per $a_e = 0,1 \times D$.

Passaggio interno per LR: no

\varnothing foro H6 d_1 : 27 mm

Numero denti Z: 14

Spessore del giunto $b \pm 0,1$: 8,5 mm

Giunto di $\varnothing d_2 \pm 1$: 60 mm

Altezza denti Z_h : 20 mm

Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B: 14 mm

Descrizione tecnica

Spessore del giunto $b \pm 0,1$	8,5 mm
\varnothing tagliente D_c	100 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E	25,5 - 27,8 mm
Giunto di $\varnothing d_2 \pm 1$	60 mm
Numero denti Z	14
Avanzamento f_z in acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Altezza denti Z_h	20 mm
\varnothing foro H6 d_1	27 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B	14 mm
Larghezza taglio	14 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 885 A
Modello	N
Tolleranza \varnothing nominale	$\pm 0,1$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a disco