



Maschio a macchina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376, non rivestito, M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131265 M12
GTIN	4067263161561
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:**Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo. **ISO 2 6H**

HSS-E

Descrizione tecnica

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	7 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	12 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,75 mm
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	10,2 mm
Profondità filettatura	24 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E

Misura del filetto	M12
Ø Codolo D _s	9 mm
Numero taglienti Z	4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

