


**Garant****RDHX 1604 MOT, HB735, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212309 UNI
GTIN	4045197601933
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Esecuzione:**

**Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.**

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max.} = 5,0$  mm.

Codice ISO Inserto: RDHX 1604 MOT

Modello: UNI

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	RDHX 1604 MOT
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB735
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	180 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		