

**DCMT 070202, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Classe articolo	22D

Descrizione

DCMT 070202 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PF
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura