



DCMT 11T302, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Classe articolo	22D

Descrizione

DCMT 11T302 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PF
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura