



CCMT 060202, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 060202 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HBT020
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	PF
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura