


**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250001 16/12  |
| GTIN            | 4062406733254 |
| Classe articolo | 21U           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Vite per leva            | 259018 14       |
| Lunghezza complessiva L  | 80 mm           |
| Inserto adatto           | CN.. 1204..     |
| Serie                    | Master Eco      |
| Misura inserto           | 12 mm           |
| Leva                     | 259015 15       |
| Sottopiacchetta          | 259031 5        |
| Codice ISO portautensile | PCLNR/L 1620F12 |
| Dimensione codolo        | 16 mm           |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Spina elastica                         | 259046 4                              |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 25 mm                                 |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 30 mm                                 |
| Norma                                  | Norma interna                         |
| Tipo di impiego                        | sinistro                              |
| Passaggio interno per LR               | sì                                    |
| Angolo di regolazione κ                | 95 grado                              |
| Applicazione                           | Tornitura cilindrica esterna          |
| Applicazione                           | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto                       | Portainseriti con bloccaggio a staffa |