

Garant
Portainseri con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2525X15
Sottoplacchetta	259031 45
Lunghezza complessiva L	110 mm
Leva	259015 17
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Misura inserto	15 mm
Serie	Master Eco

Vite per leva	259018 17
Spina elastica	259046 4
Dimensione codolo	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa