

Garant

Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 16
Sottoplacchetta	259031 44
Serie	Master Eco
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Leva	259015 16
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm

Codice ISO portautensile	PDJNR/L 1616X11
Lunghezza complessiva L	85 mm
Spina elastica	259046 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa