


**Garant**

**Portainseri con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Serie	Master Eco
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 1620X12
Vite per leva	259018 15
Spina elastica	259046 4
Leva	259015 15
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	259031 46
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa