


Garant

Portainseri con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2525X12
Inserto adatto	SN.. 1204..
Spina elastica	259046 4
Lunghezza complessiva L	105 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Leva	259015 15
Dimensione codolo	25 mm

Sottoplacchetta	259031 46
Vite per leva	259018 15
Misura inserto	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa