


Garant**Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 15
Dimensione codolo	20 mm
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	95 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottopiacchetta	259031 46
Leva	259015 15
Spina elastica	259046 4

Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2020X12
Insero adatto	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa