

Garant

Portainseri con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/06mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251910 16/06 |
| GTIN | 4062406733865 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Misura inserto | 6 mm |
| Leva | 259015 16 |
| Sottoplacchetta | 259031 47 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Codice ISO portautensile | PWLNRL 1616F06 |
| Vite per leva | 259018 16 |
| Serie | Master Eco |
| Dimensione codolo | 16 mm |

| | |
|--|--|
| Lunghezza della testina L ₁ | 30 mm |
| Spina elastica | 259046 5 |
| Insero adatto | WN.. 0604.. |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Testina portainsero con bloccaggio a staffa |