


**Garant****Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Leva	259015 16
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Codice ISO portautensile	PWLNRL 2020X06
Serie	Master Eco
Spina elastica	259046 5
Dimensione codolo	20 mm
Sottopiacchetta	259031 47

Vite per leva	259018 16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Insero adatto	WN.. 0604..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa