

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per inserto per filettare	269023 3
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 1
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1

Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa