

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Descrizione tecnica

Serie	Eco
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K11
Inserto adatto	DN.. 1104..
Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Sottoplacchetta	259033 3
Lunghezza della testina L ₁	34 mm

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Staffa, vite, molla	259036 11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259027 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta Modello 1	269007 1