


Garant
Portainseri eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250614 20/11
GTIN	4062406734817
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2020X11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 97 mm

Sottoplacchetta: 259033 3

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1104..
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020X11
Vite per sottoplacchetta	259027 2

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Lunghezza complessiva L	97 mm
Staffa, vite, molla	259036 11
Sottopiacchetta	259033 3
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500