



Set di maschi a mano, non rivestito, M: M3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130250 M3
GTIN	4067263829690
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	3,5 mm
Profondità filettatura	6 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Preforo	2,5 mm
Norma	DIN 352
Misura del filetto	M3
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	3 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

