



## Set di maschi a mano, non rivestito, M: M10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130250 M10
GTIN	4067263021957
Classe articolo	12G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

Ø Preforo: 8,5 mm

### Descrizione tecnica

Misura del filetto	M10
Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Ø Preforo	8,5 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Filettatura	10 mm

Materiale da taglio	HSS
Lunghezza complessiva L	70 mm
Profondità filettatura	20 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 352
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		

Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a secco	limitatamente adatta