



Set di maschi a mano, non rivestito, M: M18



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130250 M18
GTIN	4067263021995
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 95 mm

Ø Codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø Preforo: 15,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	95 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	14 mm
Passo della filettatura	2,5 mm
Profondità filettatura	36 mm

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	11 mm
Misura del filetto	M18
Materiale da taglio	HSS
Ø Preforo	15,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Tipo di filettatura	M
Ø Filettatura	18 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		

Acciaio < 750 N/mm ²	idonea
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a secco	limitatamente adatta