



## Set di maschi a mano, non rivestito, M: M6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130250 M6
GTIN	4067263021933
Classe articolo	12G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbizzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

### Descrizione tecnica

Norma	DIN 352
Lunghezza complessiva L	50 mm
Ø Filettatura	6 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Passo della filettatura	1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	5 mm
Profondità filettatura	12 mm
Misura del filetto	M6

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

