



Set di maschi a mano, non rivestito, M: M8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130250 M8 |
| GTIN | 4067263021940 |
| Classe articolo | 12G |

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø Codolo D_s : 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 6,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø Filettatura | 8 mm |
| Profondità filettatura | 16 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø Preforo | 6,8 mm |
| Passo della filettatura | 1,25 mm |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di filettatura | M |
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS |
| Misura del filetto | M8 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | A |
| Forma dell'imbocco | D |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Serie di Maschi a filettare a mano |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatta | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea |
| GG(G) | limitatamente adatta |
| Uni | idonea |
| Olio | idonea |
| a secco | limitatamente adatta |