



Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 16X1,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	9 mm
Ø Filettatura	16 mm
Tipo di filettatura	MF
Ø Preforo	14,5 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	32 mm
Misura del filetto	M16×1,5
Norma	DIN 2181

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		