



Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130660 G1
GTIN	4067263036470
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Descrizione tecnica

Misura del filetto	G1
Ø Preforo	30,75 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	33,25 mm
Passo della filettatura	2,309 mm
Filetti per pollice	11
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Profondità filettatura	66,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G

Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		