



## Riflettore con LED a 360° con funzione di dimmerazione CONNECT, Modello: AREA-10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Classe articolo	07A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettrotensili.

Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso.

Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®. Per batterie CAS da 18 V, batterie da 18 V dei principali produttori di elettrotensili o collegamento diretto all'alimentazione SCANGRIP®.

- **Angolo d'irradiazione regolabile a 360° o 180°.**
- **Dimmerabile su cinque livelli di luminosità.**
- **Il sistema di comando BLUETOOTH permette l'accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.**

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

#### Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

## Descrizione tecnica

Larghezza complessiva	200 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza complessiva	212 mm
Altezza complessiva	395 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Corrente di illuminazione	1000 - 10000 lm
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa