

**Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 8,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113006 8,5
GTIN	4062406742966
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 113005.

Descrizione tecnica

Profondità di foratura massima consigliata L_2	24,3 mm
Ø Codolo D_s	8,5 mm
Angolo di affilatura	118 grado
Lunghezza complessiva L	79 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	8,5 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Norma	DIN 1897
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	37 mm

Codolo	codolo cilindrico
Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	63 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
GG(G)	idoneo	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Set di punte corte in HSS HOLEX CleverDrill n. art. 113006, tipo N con cassetta Modello 1-10

113515 1-10