

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Tipo	HBZ035
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Codice ISO Inserto	ZCMX 070304
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 190 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Impiego principale	P
Adatto per \varnothing utensile D_c	14 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura