

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ030**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HBZ030
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 070304

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Adatto per \varnothing utensile D_c	14 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura