

## Garant

### Portainseri con bloccaggio GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250628 20/15
GTIN	4067263122128
Classe articolo	21U

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

##### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

#### Descrizione tecnica

Misura inserto	15 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K15
Vite per sottoplacchetta	259027 8
Lunghezza complessiva L	125 mm
Sottoplacchetta	259031 50
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	20 mm

Staffa, vite, molla	259036 24
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8
Sottoplacchetta Modello 50	259031 50