

Garant

Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269007 1
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020X11
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Vite per sottoplacchetta	259027 3
Misura inserto	11 mm
Staffa, vite, molla	259036 23

Inserto adatto	DN.. 1104..
Lunghezza complessiva L	95 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa