

Garant**Portainseriti con bloccaggio GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo /
Misura inserto: 20/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Sottoplacchetta	259031 50
Lunghezza complessiva L	125 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K15
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 8
Inserto adatto	DN.. 1506..
Misura inserto	15 mm
Dimensione codolo	20 mm

Staffa, vite, molla	259036 24
Serie	Master Eco
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8
Sottoplacchetta Modello 50	259031 50