

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

## Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1616F09
Set di viti per inserti	269028 28
Dimensione codolo	16 mm

Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa