

Garant**Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	80 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1616F09
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 28
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco

Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa