

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1616F11
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	269007 1
Vite per sottoplacchetta	269013 6
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	80 mm

Set di viti per inserti	269023 3
Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa