

Garant

Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	269013 7
Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269023 3
Lunghezza complessiva L	150 mm
Sottoplacchetta	269007 1
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2525M11
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa