

Garant
Portainseri con bloccaggio corto GARANT Master Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Misura inserto	11 mm
Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 1616X11
Lunghezza complessiva L	85 mm
Set di viti per inserti	269023 1
Dimensione codolo	16 mm

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa